



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [Hoya](#)



Stock #18-784 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)



1



€108,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€108,00

Qté 11+
€96,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):

50.00
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 390.00
Densité (g/cm³): 2.57
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 125.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya B390
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Violet
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Parallélisme (arcmin): ≤2
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner