

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya IR85N (850 nm), 50 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-907 3-4 JOURS

-

1

+

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€88,00

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
850.00 ±10

Densité (g/cm³):
490

Numéro de Verre/Filtre: Hoya IR85N	
Substrat: ☐ Colored Glass	
Traitement: Uncoated	
Couleur: Black	
Qualité de Surface: 60-40	
Température de Transformation (°C): 3.02	
Épaisseur (mm): 1.00	
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1	
Type: Longpass Filter	
Longueur d'Onde: IR	
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2	
Facteur de Réflexion P _d : 0.91	
Biseau: Protective as needed	
Δλ (nm): <60	
TH (%): N/A	

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	