

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya IR85N (850 nm), 50 mm de dia., 2,5 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock **#18-908** [CONTACT](#)

-

1

+

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€88,00
Qté 11+
€78,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Diamètre (mm): 50.00	
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 850.00 ±10	

Densité (g/cm³): 490
Numéro de Verre/Filtre: Hoya IR85N
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 3.02
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P _d : 0.91
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <60
TH (%): N/A

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner