

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [Hoya](#)



Stock #18-834 3-4 JOURS

-

1

+

 €44,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€44,00

Qté 11+

€39,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
380.00 ±5

Densité (g/cm³): 2.96
Numéro de Verre/Filtre: Hoya L38
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 480
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.91
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <35
TH (%): >85

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner