

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya L39 (390 nm), 25,4 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-841 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€44,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€44,00

Qté 11+

€39,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
390.00 ±5

Densité (g/cm³):
3.29

Numéro de Verre/Filtre: Hoya L39	
Substrat: ☐	Colored Glass
Traitement:	Uncoated
Couleur:	Clear
Qualité de Surface:	60-40
Température de Transformation (°C):	440
Épaisseur (mm):	1.00
Tolérance Épaisseur (mm):	±0.1
Type:	Longpass Filter
Longueur d'Onde:	UV
Tolérance Dimensionnelle (mm):	±0.2
Facteur de Réflexion P _d :	0.90
Biseau:	Protective as needed
Δλ (nm):	<40
TH (%):	>85

Conformité réglementaire

RoHS:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner