

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #18-849 3-4 JOURS

-

1

+

€44,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€44,00
Qté 11+
€39,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Diamètre (mm): 25.40	
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 420.00 ±5	
Densité (g/cm³): 2.59	

Numéro de Verre/Filtre: Hoya L42	
Substrat: ☐	Colored Glass
Traitement:	Uncoated
Couleur:	Yellow
Qualité de Surface:	60-40
Température de Transformation (°C):	550
Épaisseur (mm):	1.00
Tolérance Épaisseur (mm):	±0.1
Type:	Longpass Filter
Longueur d'Onde:	VIS
Tolérance Dimensionnelle (mm):	±0.2
Facteur de Réflexion P _d :	0.92
Biseau:	Protective as needed
Δλ (nm):	<25
TH (%):	>85

Conformité réglementaire

RoHS:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner