

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya L42 (420 nm), 25,4 mm de dia., 2,5 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-850 3-4 JOURS

- 1 + **€44,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€44,00
Qté 11+
€39,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm): 25.40
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 420.00 ±5

Densité (g/cm³): 2.59
Numéro de Verre/Filtre: Hoya L42
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Yellow
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 550
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <25
TH (%): >85

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner