

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya R70 (700 nm), 50,8 x 50,8 mm, 2,5 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-894 3-4 JOURS

-

1

+

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€88,00

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.8 x 50.8

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
700.00 ±10

Densité (g/cm³):
2.86

Numéro de Verre/Filtre: Hoya R70	
Substrat: ☐	Colored Glass
Traitement:	Uncoated
Couleur:	Black
Qualité de Surface:	60-40
Température de Transformation (°C):	525
Épaisseur (mm):	2.50
Tolérance Épaisseur (mm):	±0.1
Type:	Longpass Filter
Longueur d'Onde:	IR
Tolérance Dimensionnelle (mm):	±0.2
Facteur de Réflexion P _d :	0.91
Biseau:	Protective as needed
Δλ (nm):	<45
TH (%):	>85

Conformité réglementaire

RoHS:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner