

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [Hoya](#)



Stock #18-915 3-4 JOURS

-

1

+

 €88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€88,00
Qté 11+
€78,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Diamètre (mm): 50.00	
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 1,000.00	

Densité (g/cm³): 450
Numéro de Verre/Filtre: Hoya RM100
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 3.23
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P _d : N/A
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): N/A
TH (%): N/A

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner