


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▾

SUBMIT



Stock **#18-786** ☐ En Stock

☐ [Bandes passantes supplémentaires](#)

⊖ 1 ⊕

€37,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€37,00

Qté 11+

€33,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 830.00
Densité (g/cm³): 2.75
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 260.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya RT830
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: IR
Parallélisme (arcmin): ≤1
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner