



Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya U330 (UV), 12 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock **#18-761** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 + **€41,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€41,00

Qté 11+
€37,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 330.00
Densité (g/cm³): 2.78
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 140.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya U330
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Parallélisme (arcmin): ≤1
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner