

# Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya U340 (UV), 12 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock **#18-766** 3-4 JOURS  
[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

**€41,00**

AJOUTER AU PANIER

|          |
|----------|
| Qté 1-10 |
| €41,00   |

|         |
|---------|
| Qté 11+ |
| €37,00  |

Prix sur Quantité  
[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
12.00

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):</b><br>340.00         |
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.92                             |
| <b>Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):</b><br>85.00             |
| <b>Numéro de Verre/Filtre:</b><br><a href="#">Hoya U340</a> |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Colored Glass  |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                              |
| <b>Couleur:</b><br>Black                                    |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                         |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.00                              |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b><br>±0.1                    |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                             |
| <b>Longueur d'Onde:</b><br>UV                               |
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br>≤1                         |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>±0.2               |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |