

Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya U360 (UV), 50 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock **#18-773** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)

-

1

+

€169,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€169,00

Qté 11+
€149,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 360.00
Densité (g/cm³): 2.74
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 45.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya U360
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Parallélisme (arcmin): ≤2
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner