

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

See More by [Hoya](#)



Stock #18-797

3-4 JOURS

-

1

+

 €88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€88,00

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.8 x 50.8

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
280.00 ±7

Densité (g/cm³): 2.61
Numéro de Verre/Filtre: Hoya UV28N
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 572
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.92
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <45
TH (%): >85

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner