

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya UV32N (320 nm), 50,8 x 50,8 mm, 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-813 3-4 JOURS

-

1

+

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€88,00
Qté 11+
€78,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Dimensions (mm): 50.8 x 50.8	
Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 320.00 ±7	

Densité (g/cm³): 3.23
Numéro de Verre/Filtre: Hoya UV32N
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 572
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.90
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <25
TH (%): >85

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner