

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Passe-Haut en verre Colore Hoya UV34N (340 nm), 25,4 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-817 3-4 JOURS

-

1

+

 €44,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€44,00
Qté 11+
€39,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
340.00 ±7

Densité (g/cm³): 4.01
Numéro de Verre/Filtre: Hoya UV34N
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 447
Épaisseur (mm): 1.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d: 0.88
Biseau: Protective as needed
Δλ (nm): <35
TH (%): >85

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner