

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya Y44 (440 nm), 50,8 x 50,8 mm, 1 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock #18-861 3-4 JOURS

-

1

+

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€88,00

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.8 x 50.8

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
440.00 ±5

Densité (g/cm³):
2.59

Numéro de Verre/Filtre: Hoya Y44	
Substrat: ☐	Colored Glass
Traitement:	Uncoated
Couleur:	Yellow
Qualité de Surface:	60-40
Température de Transformation (°C):	570
Épaisseur (mm):	1.00
Tolérance Épaisseur (mm):	±0.1
Type:	Longpass Filter
Longueur d'Onde:	VIS
Tolérance Dimensionnelle (mm):	±0.2
Facteur de Réflexion P _d :	0.92
Biseau:	Protective as needed
Δλ (nm):	<25
TH (%):	>85

Conformité réglementaire

RoHS:	Conforme
Certificate of Conformance:	Visionner