

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [Hoya](#)



Stock #18-864 3-4 JOURS

1 €32,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€32,00

Qté 11+

€28,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
12.50

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :  
480.00 ±5

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.67                            |
| <b>Numéro de Verre/Filtre:</b><br><a href="#">Hoya Y48</a> |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Colored Glass |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                             |
| <b>Couleur:</b><br>Yellow                                  |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                        |
| <b>Température de Transformation (°C):</b><br>560          |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.50                             |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b><br>±0.1                   |
| <b>Type:</b><br>Longpass Filter                            |
| <b>Longueur d'Onde:</b><br>VIS                             |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>±0.2              |
| <b>Facteur de Réflexion P<sub>d</sub>:</b><br>0.92         |
| <b>Biseau:</b><br>Protective as needed                     |
| <b>Δλ (nm):</b><br><25                                     |
| <b>TH (%):</b><br>>85                                      |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |