

Filtre Passe-Haut en Verre Coloré Hoya Y52 (520 nm), 50,8 x 50,8 mm, 2,5 mm d'épaisseur

See More by [Hoya](#)



Stock **#18-878** ☐ En Stock

-

1

+

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€88,00

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.8 x 50.8

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
520.00 ±5

Densité (g/cm³):
2.68

Numéro de Verre/Filtre: Hoya Y52	
Substrat: ☐ Colored Glass	
Traitement: Uncoated	
Couleur: Yellow	
Qualité de Surface: 60-40	
Température de Transformation (°C): 560	
Épaisseur (mm): 2.50	
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1	
Type: Longpass Filter	
Longueur d'Onde: VIS	
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2	
Facteur de Réflexion P _d : 0.92	
Biseau: Protective as needed	
Δλ (nm): <25	
TH (%): >85	

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme	
Certificate of Conformance: Visionner	