

Lunettes de Protection Laser de Confort LS09, Pont Réglable



Adjustable Bridge Wrap Around Frame. Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

Stock #18-354 3-4 JOURS



1



€234,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€234,00

Qté 6+

€210,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:
Green

Densité Optique OD:
>6 @ 190 - 450nm
>1 @ 700 - 770nm
>2 @ 770 - 1840nm
>3 @ 820 - 1720nm
>4 @ 870 - 1600nm
>5 @ 940 - 1070nm

>1 @ 1840 - 1950nm
Transmission de la Lumière Visible VLT (%): 19
Certification EN 207/208: D LB6 + R LB4 @ 180-315nm, DR LB4 @ 315-400nm, DIR LB1 @ 700-770nm, DIR LB2 @ 770-820nm, DIR LB3 @ 820-865nm, DIR LB4 @ 865-940nm, DIRMLB5 @ 940-1,064, DIRMLB4 @ 1,064-1,400nm, DI LB2 @ 1,400-1,850nm, DI LB1 @ 1,840-1,950nm
Matière du Filtre: Polymer
Filter: LS09
Style: Adjustable Bridge Wrap Around

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

