

Lunettes de Protection Laser de Confort LS20, Tempe Réglable



Stock #17-640 3-4 JOURS



1



€374,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€374,00

Qté 6+

€336,60

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:
Amber

Densité Optique OD:
>8 @ 190 - 532nm
>5 @ 730 - 1110nm
>7 @ 745 - 1100nm

>9 @ 753 - 765nm
>10 @ 765 - 800nm
>8 @ 801 - 980nm
>10 @ 981 - 1065nm

Transmission de la Lumière Visible VLT (%):
13

Certification EN 207/208:
D LB6 and IR LB8 and MLB7Y @ 315 - 532nm, DIRM
LB5 @ 533 - 535nm, DIRMLB5 @ 730 - 744nm, DIRM
LB6 @ 745 - 750nm, DIRMLB7 @ 751 - 754nm, D
LB7 and I LB9 and R LB8 and MLB8Y @ 755 -
1100nm

Matière du Filtre:
Polymer

Filter:
LS20

Style:
Adjustable Temples Wrap Around

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)