

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #15-690 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€169,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€169,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale EFL (mm):
15.00

Substrat: ☐
Black Diamond™ BD-6

f/#:
1.2

Traitement:
BBAR (8000-12000nm)

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

8000 - 12000
Ouverture Utile CA (mm): 12.57
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.75% @ 8000 - 12,000nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 22.5
Fenêtre Laser Compatible: Thickness: 0.70mm Material: Si
Construction: Matte Black Anodized Aluminum Housing
Indice de Réfraction n_d @ 10µm: 2.7816
Indice de Réfraction n_d @ 14µm: 2.7683
Indice de Réfraction n_d @ 4µm: 2.7978
Longueur (mm): 17.00
Numéro de Stock des Lentilles Lightpath: 7100340
Filetage: M19 x0.5
Thermo-optic coefficient dn/dT: 30.5 x 10 ⁻⁶ @ 10µm
Distance de Travail (mm): 10.07
Diamètre Extérieur à l'Avant (mm): 19.80
Longueur de Filetage (mm): 5.25
Recommended Detector Format (H x V/Pixel Size): 640 x512 / 10µm

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme