

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #12-740 3-4 JOURS



1



€258,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€258,00

Qté 6+

€232,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:
Green

Densité Optique OD:
>5 @ 190 - 420nm
>5 @ 765 - 1100nm
>6 @ 775 - 1085nm

>7 @ 790 - 1080nm
Transmission de la Lumière Visible VLT (%): 45
Certification EN 207/208: D LB8 + IR LB4 @ 190-315nm, DIR LB5 @ 315-420nm, DIR LB4 @ 420-445nm, DIRMLB5 @ 765-1,100nm, D LB5 + IRMLB6 @ 775-1,085nm, D LB6, IR LB7 + MLB7Y @ 790-1,080nm, DIRMLB6 S@ 950-1,085nm
Matière du Filtre: Polymer
Filter: LS11
Style: Adjustable Temples Wrap Around

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

