

2X, Objectif Plan Achromatique d'Olympus

See More by [Olympus](#)



Olympus Plan Achromatic Objectives



Stock #16-879 3-4 JOURS

1 **€680,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€680,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A

Champ de Vision (mm):
11.00

Distance Focale FL (mm):
90.00

Numéro de Modèle: 1-U2B221
Longueur de Filetage Extérieur (mm): 39.10
Grossissement: 2X
Diamètre Max. (mm): 24
Ouverture Numérique NA: 0.06
Filetage: RMS / 20.32mm x 36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 180mm
Type: Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (µm): 5.59
Profondeur de champ (µm): 76.39
Distance de Travail (mm): 5.8
Poids (g): 97.9
Style: Infinity Corrected
Fabricant: Olympus
Numéro de Champ: 22
Parfocal Length (mm): 45
Liquide d'Immersion : N/A
Profondeur de Mise au Point (µm): 306

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
