

[Afficher tous les 122 produits de la même famille.](#)

Filtre Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT BG25, 12,5 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-359** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 + **€41,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€41,00
Qté 11+
€37,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
400.00

Densité (g/cm³): 2.56
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG25
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Violet
Indice de Réfraction n _d : 1.51
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 487
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
--