



Filtre Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT BG36, 12,5 mm de dia., 2 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-386** 3-4 JOURS

- 1 +

€72,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€72,00
Qté 11+
€63,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Densité (g/cm³):
3.59

Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG36
Traitement: Uncoated
Couleur: Clear
Indice de Réfraction n_d: 1.69
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 657
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-IR
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
