



Filtres Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT BG42, 50 x 50 mm, 2 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#14-425** ☐ En Stock



1



€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€88,00

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
480.00

Densité (g/cm³): 2.69
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG42
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n_d: 1.54
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 475
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 50.00
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner