

Filtre Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT BG55, 12,5 mm de dia., 2 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-384** 3-4 JOURS
[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 + **€47,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€47,00
Qté 11+
€41,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm): 12.50
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 514.00

Densité (g/cm³): 2.64
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT BG55
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Indice de Réfraction n _d : 1.54
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 453
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
--