



# Filtre Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT BG7, 12,5 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-362** 3-4 JOURS  
[Bandes passantes supplémentaires](#)

- 1 + **€41,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €41,00                           |
| Qté 11+                          |
| €37,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Diamètre (mm):<br>12.50                      |
| Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):<br>488.00 |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.61                              |
| <b>Numéro de Verre/Filtre:</b><br><a href="#">SCHOTT BG7</a> |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                               |
| <b>Couleur:</b><br>Deep Blue                                 |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.52           |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                          |
| <b>Température de Transformation (°C):</b><br>468            |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>1.00 ±0.1                          |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                              |
| <b>Longueur d'Onde:</b><br>UV-VIS                            |
| <b>Biseau:</b><br>Protective as needed                       |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
|-----------------------------------------------------------------|