

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #15-905 3-4 JOURS



1



€604,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€604,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
White

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
>50,000

Diamètre Interne (mm):

66
Tension d'Entrée (V): 12 DC
Numéro de Modèle: 600.200
Diamètre Externe (mm): 114
Distance de Travail (mm): 55 - 135
Contrôle d'Intensité: Yes
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-907 Europe: #15-907 Japan: #15-907 Korea: #15-907 China: #15-907
Nombre de LEDs: 45
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Fabricant: SCHOTT
Géométrie: Ring Light
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner