

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



Stock **#14-482** ☒ En Stock



1



€77,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€77,50

Qté 11+

€76,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):

50.0 x 50.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :

435.00 ±6

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Densité (g/cm³):<br>2.55                                  |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">SCHOTT GG435</a>   |
| Longueur (mm):<br>50.00                                   |
| Traitement:<br>Uncoated                                   |
| Couleur:<br>Yellow                                        |
| Limite de Bande Passante 1 $\lambda_{p1}$ (nm):<br>520    |
| Limite de la Bande Passante 2 $\lambda_{p2}$ (nm):<br>700 |
| Indice de Réfraction $n_d$ :<br>1.52                      |
| Transmittance Spectrale $t_p$ (%):<br>92                  |
| Limite du Stopband $\lambda_s$ (nm):<br>370               |
| Qualité de Surface:<br>60-40                              |
| Température de Transformation (°C):<br>537                |
| Épaisseur (mm):<br>2.00 ±0.2                              |
| Type:<br>Longpass Filter                                  |
| Longueur d'Onde:<br>VIS                                   |
| Largeur (mm):<br>50.00                                    |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):<br>±0.2                    |
| Facteur de Réflexion $P_d$ :<br>0.92                      |
| Biseau:<br>Protective as needed                           |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |