

# Filtres Passe-Bas Anticalorique en Verre Coloré SCHOTT KG5, 25 mm de dia., 2 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #19-334 3-4 JOURS

- 1 + **€35,00**

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-10                         |
| €35,00                           |
| Qté 11+                          |
| €31,00                           |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.00

Densité (g/cm³):  
2.53

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Numéro de Verre/Filtre:</b><br><a href="#">SCHOTT KG6</a>      |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Heat Absorbing Glass |
| <b>Température d'Utilisation (°C):</b><br>300 Maximum             |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                                    |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.51                |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                               |
| <b>Température de Transformation (°C):</b><br>565                 |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.00 ±0.2                               |
| <b>Type:</b><br>IR Cut-Off Filter                                 |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>±0.2                     |
| <b>Facteur de Réflexion P<sub>d</sub>:</b><br>0.92                |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>300 - 2700               |
| <b>Biseau:</b><br>Protective as needed                            |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Reach 223:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |