

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #16-661 3-4 JOURS

1 €42,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€42,00

Qté 11+
€37,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
25.00

Densité Optique OD:
0.15 ±0.006 @ 546nm

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT NG1](#)

Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.50
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 481
Épaisseur (mm): 1.10
Tolérance Épaisseur (mm): (nominal)
Transmission (%): 70.79 ±0.92% @ 546nm
Type: Neutral Density Filter
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.38
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner