


Filtre Absorbant ND SCHOTT NG9, OD 3,3, 12,5 mm de dia.

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #16-655 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€26,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€26,00

Qté 11+

€23,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Densité Optique OD:
3.3 ±0.07 @ 546nm

Numéro de Verre/Filtre:
[SCHOTT NG9](#)

Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 470
Épaisseur (mm): 2.40
Tolérance Épaisseur (mm): (nominal)
Transmission (%): 0.050 ±0.0085% @ 546nm
Type: Neutral Density Filter
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.38
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme