

# Filtre Absorbant ND SCHOTT NG9, OD 4,0, 25 mm de dia.

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-673** ☐ En Stock

-

1

+

**€42,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€42,00

Qté 11+

€37,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):  
25.00

Densité Optique OD:  
4.0 ±0.07 @ 546nm

Numéro de Verre/Filtre:  
[SCHOTT NG9](#)

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                        |
| <b>Indice de Réfraction <math>n_d</math>:</b><br>1.51 |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>80-50                   |
| <b>Température de Transformation (°C):</b><br>470     |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>2.90                        |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b><br>(nominal)         |
| <b>Transmission (%):</b><br>0.010 ±0.0017% @ 546nm    |
| <b>Type:</b><br>Neutral Density Filter                |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>±0.38        |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>400 - 700    |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |