

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#14-522** ☐ En Stock



1



€77,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€77,50

Qté 11+

€76,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
665.00 ±6

Densité (g/cm³): 2.77
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT RG665
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Red
Limite de Bande Passante 1 λ_{p1} (nm): 750
Indice de Réfraction n_d : 1.54
Transmittance Spectrale t_p (%): 96
Limite du Stopband λ_s (nm): 580
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 527
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: Longpass Filter
Longueur d'Onde: VS
Largeur (mm): 50.00
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.2
Facteur de Réflexion P_d : 0.91
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner