

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: 

European Union

SUBMIT



Stock **#14-527** ☒ En Stock



1



€77,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€77,50

Qté 11+

€76,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):  
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :  
715.00 ±9

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Densité (g/cm³):<br>2.76                                |
| Numéro de Verre/Filtre:<br><a href="#">SCHOTT RG715</a> |
| Longueur (mm):<br>50.00                                 |
| Traitement:<br>Uncoated                                 |
| Couleur:<br>Black                                       |
| Limite de Bande Passante 1 $\lambda_{p1}$ (nm):<br>810  |
| Indice de Réfraction $n_d$ :<br>1.53                    |
| Transmittance Spectrale $t_p$ (%):<br>96                |
| Limite du Stopband $\lambda_s$ (nm):<br>620             |
| Qualité de Surface:<br>60-40                            |
| Température de Transformation (°C):<br>532              |
| Épaisseur (mm):<br>2.00 ±0.2                            |
| Type:<br>Longpass Filter                                |
| Longueur d'Onde:<br>IR                                  |
| Largeur (mm):<br>50.00                                  |
| Tolérance Dimensionnelle (mm):<br>±0.2                  |
| Facteur de Réflexion $P_d$ :<br>0.91                    |
| Biseau:<br>Protective as needed                         |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS 2015:<br><a href="#">Dispensé</a>                   |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |