

Filtre Passe-Bande en Verre Coloré SCHOTT UG11, 12,5 mm de dia., 2 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock **#16-372** 3-4 JOURS

[Bandes passantes supplémentaires](#)



1



€47,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€47,00

Qté 11+

€41,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
325.00

Densité (g/cm³): 2.92
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT UG11
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Indice de Réfraction n_d: 1.56
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 545
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance: Visionner
