

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock **#14-454** ☐ En Stock

⊖ 1 ⊕

€170,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€170,00

Qté 11+

€152,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
325.00

Densité (g/cm³): 2.92
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT UG11
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Black
Indice de Réfraction n _d : 1.56
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 545
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.1
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV
Largeur (mm): 50.00
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner