



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock **#14-444** En Stock

- 1 +

€88,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€88,00

Qté 11+

€78,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
525.00

Densité (g/cm³): 2.87
Numéro de Verre/Filtre: SCHOTT VG9
Longueur (mm): 50.00
Traitement: Uncoated
Couleur: Green
Indice de Réfraction n_d: 1.55
Qualité de Surface: 60-40
Température de Transformation (°C): 462
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Largeur (mm): 50.00
Biseau: Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner