

Polariseur Rochon YVO₄



Stock **#68-826** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€649,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€649,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
10.0

Diamètre (mm):
25.40

Rapport d'Extinction:
200,000:1

Substrat: ☐
YVO₄

Longueur (mm):
16.00

Qualité de Surface: 20-10
Type: Linear Polarizer
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.2
Construction: Crystalline Rochon Polarizer
Front d'Onde Transmis, P-V: $\lambda/4$ @ 632.8nm
Tolérance Longueur (mm): ± 0.1
Déviatiion de Faisceau (arcmin): <3
Housing: Black Anodized Aluminum
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 4000
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 1064nm, 20ns
Angle de Séparation (°): 9.8 - 13.0 (10 @ 1550nm)

Conformité réglementaire

RoHS: Non Conforme
Certificate of Conformance: Visionner