

Allied Vision Guppy Pro F-031 Caméra Monochrome CCD

See More by [Allied Vision](#)



Stock #68-563 3-4 JOURS

- 1 + **€714,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€714,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
FireWre.b

Type:
Monochrome Camera

Fabricant:
Allied Vision

Filetage:
1/4-20 with Tripod Mount Adapter [#68-585](#)

Tampon d'Image:

64MB
Famille de Caméras: Guppy Pro
Numéro de Modèle: F-031
Composante d'Imagerie: Sony ICX618
Capteur: Progressive Scan CCD
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1/4"
Résolution (MegaPixels): 0.30
Pixels (H x V): 656 x 494
Taille de Pixel, H x V (µm): 5.6 x 5.6
Aire Active, H x V (mm): 3.6 x 2.8
Taux d'Image (fps): 123.00
Profondeur de Pixel: 12 bit
Contrôle d'Exposition: Via Software
Connecteur: FireWire, IEEE 1394b
Alimentation d'Énergie: Power over FireWire, or with Power Supply Sold Separately. USA: #15-281 Europe: #15-281 Japan: #15-281 China: #15-281
Consommation de Puissance (W): <3.5 (12VDC External Power Supply)
GPIOs: 1 configurable opto-coupled input, 3 configurable opto-coupled outputs
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Dimensions (mm): 29 x 29 x 29 (excludes connectors and lens mount)
Poids (g): 70
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): +5 to +45
Température de Stockage (°C): -10 to +70
GPIO Connector Type: 12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard: IIDC Standard v1.31
Alimentation: Supplied via IEEE-1394 cable or 12-pin Hirose

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme

