



Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya B440 (UV-VIS), 12 mm de dia.

See More by [Hoya](#)



Stock **#48-632** 3-4 JOURS

-

1

+

€37,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€37,00
Qté 11+
€33,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.00

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

440.00
Densité (g/cm³): 2.70
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 85.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya B440
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Parallélisme (arcmin): ≤1
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner