

Filtre Passe-Bande en Verre Coloré Hoya B440 (UV-VIS), 50,8 x 50,8 mm

See More by [Hoya](#)



Stock **#48-641** 3-4 JOURS

- 1 +

€108,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€108,00

Qté 11+
€96,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
50.8 x 50.8

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

440.00
Densité (g/cm³): 2.70
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 85.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya B440
Substrat: ☐ Colored Glass
Longueur (mm): 50.80
Traitement: Uncoated
Couleur: Blue-Green
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: UV-VIS
Largeur (mm): 50.80
Parallélisme (arcmin): ≤2
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner