

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



#59-320

Stock **#59-320**

FIN DE SÉRIE

3-4 JOURS



1



€174,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€174,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Dimensions (mm):

Rack and Pinion Block: 50.8 H x28.6 W x50.8 L

Course (mm):

35 (+23/-12) in Y

Type:

Rack and Pinion Mount

Poids (lbs):

1.31

Course par Tour de 360° (mm): 25.5
Capacité de Charge (kg): 2.00
Remarque: 50 mm Diameter Thru-Hole
Type de Mouvement: Linear (Y), Rotation
Type of Adjustment: Coarse Movement
Optical Centerline from Post (mm): 100.00
Mounting Post Hole and Thread: 3/4" Diameter Post 1/4-20 Tapped Hole

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner