

Caméra Monochrome avec Autofocus pour Objectifs M12 de Monture S EO-A5012



EO Auto-Focus μ-Video™ Lens Camera

Stock **#86-424** [CONTACT](#)

[Caméras similaires](#)



1



€830,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€830,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 2.0

Type:
Monochrome Camera

Filetage:
1/4-20 and M6 x 1.0 (Integrated into Housing)

Tampon d'Image: Not Specified
Remarque: Mount: Auto Focusable
Numéro de Modèle: EO-A5012M
Composante d'Imagerie: ON Semi MT9P031
Capteur: Progressive Scan CMOS
Type d'Obturbateur: Rolling
Type de Capteur: 1/2.5"
Résolution (MegaPixels): 5.00
Pixels (H x V): 2,592 x 1,944
Taille de Pixel, H x V (µm): 2.2 x 2.2
Aire Active, H x V (mm): 5.7 x 4.3
Taux d'Image (fps): 6.00
Profondeur de Pixel: 8 bit
Contrôle d'Exposition: 1/10,000s - 30s
Connecteur: USB 2.0, Mini-B with Screw Locks
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 1.25
GPIOs: N/A
Synchronisation: Not Specified
Dimensions (mm): 36 x 36 x 25 (excludes mounting adapter)
Poids (g): 50
Monture: M12 x 0.5 (S-Mount)
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Back Panel
Gamme Dynamique (dB): Not Specified
Température d'Utilisation (°C): -5 to +45
Température de Stockage (°C): +20 to +60
GPIO Connector Type: None

Conformité réglementaire

Reach 191: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner