



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock **#34-441**

CONTACT

-

1

+

€64,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€64,00
Qté 11+
€57,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
25.40

Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):

545.00
Densité (g/cm³): 3.10
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 47.00
Numéro de Verre/Filtre: Hoya G545
Substrat: ☐ Colored Glass
Traitement: Uncoated
Couleur: Green
Qualité de Surface: 80-50
Épaisseur (mm): 2.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.2
Type: Bandpass Filter
Longueur d'Onde: VIS
Parallélisme (arcmin): ≤1
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0/-0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner