

[Afficher tous les 12 produits de la même famille.](#)

Caméra de Microscopie Monochrome INFINITY 3-6UR Lumenera

See More by [Teledyne DALSA](#)



Stock **#33-288** 3-4 JOURS

- 1 +

€6.000,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€6.000,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Sortie Vidéo:
USB 3.0

Type:
Monochrome Microscopy Camera

Fabricant:
Teledyne Lumenera

Filetage:

2 x ¼-20 (Integrated into Housing)
Tampon d'Image: Not Specified
Famille de Caméras: INFINITY
Numéro de Modèle: INFINITY3-6UR
Composante d'Imagerie: Sony ICX694
Capteur: Progressive Scan CCD
Type d'Obturateur: Global
Type de Capteur: 1"
Résolution (MegaPixels): 6.00
Pixels (H x V): 2,752 x 2,192
Taille de Pixel, H x V (µm): 4.54 x 4.54
Aire Active, H x V (mm): 12.49 x 9.95
Taux d'Image (fps): 27.00
Profondeur de Pixel: 8/14 bit
Contrôle d'Exposition: 23µs - 1.79s (video)
Alimentation d'Énergie: Power over USB
Consommation de Puissance (W): 6
GPIOs: N/A
Synchronisation: Hardware Trigger (GPIO)
Dimensions (mm): 97.8 x 69.8 x 50.8 (excludes lens mount)
Poids (g): 395
Monture: C-Mount
Housing: Full
Orientation du Port d'Interface: Side Panel
Gamme Dynamique (dB): 64.8
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Température de Stockage (°C): -30 to +70
GPIO Connector Type: 8-pin Hirose (MRX)

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner