

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #64-889 3-4 JOURS

-

1

+

€255,00

AJOUTER AU PANIER

|                                  |
|----------------------------------|
| Qté 1-9                          |
| €255,00                          |
| Qté 10+                          |
| €234,60                          |
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):  
66.8

Spécification du Traitement:  
R<sub>avg</sub> ≤1.75% @400 - 700nm

Filetage Filtre:  
M72 x0.75

Longueur d'Onde de Coupure (nm):

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,750.00                                                                                                 |
| Longueur d'Onde de Coupure (nm) :<br>720.00                                                              |
| Numéro de Verre/Filtre:<br>R-72                                                                          |
| Indice de Réfraction n <sub>d</sub> :<br>1.55                                                            |
| Épaisseur de Monture (mm):<br>7.4 ±0.1                                                                   |
| Épaisseur de la monture avec le filetage (mm):<br>8.0                                                    |
| Remarque:<br>AR Coating: Both Surfaces Single Layer MgF <sub>2</sub>                                     |
| Diamètre Externe (mm):<br>74.5                                                                           |
| Substrat: <br>Hoya R-72 |
| Épaisseur du Substrat (mm):<br>2.5                                                                       |
| Qualité de Surface:<br>80-50                                                                             |
| Epaisseur avec la Monture (mm):<br>5.0                                                                   |
| Type:<br>Mounted Imaging Filter                                                                          |

Conformité réglementaire

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| RoHS:<br><a href="#">Conforme</a>                        |
| Certificate of Conformance:<br><a href="#">Visionner</a> |