

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Mounted Linear Glass Polarizing Filters

Stock #64-902 3-4 JOURS



1



€145,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€145,00

Qté 10+

€133,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Ouverture Utile CA (mm):
80.00

Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
90.00 +0/-0.2

Rapport d'Extinction: Approx. 19:1 at 400nm Approx. 200:1 at 500nm ≥2700:1 at 550-650nm Approx. 600:1 at 700nm
Filetage Filtre: M86 x 1.00
Substrat: ☐ Float Glass
Température d'Utilisation (°C): -15 to +70
Polarisation: 95% Efficiency
Transmission (%): Single: 30 Crossed: 0.15
Type: Mounted Imaging Filter
Construction: Dichroic
Épaisseur de Monture (mm): 9 ±0.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Épaisseur de la monture avec le filetage (mm): 11

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner